



Cap Off

- den letteste måde at åbne skruelåg

Det er et stort problem for yngre, ældre og for personer med svage hænder og håndled at åbne kartoner /flasker med skruelåg.

CapOff gør det let at åbne skruelåget da den griber fast om låget når man drejer håndtaget.

Den kan bruges på skruelåg med riller.

- plastik og metal, samt vinflasker med skruelåg.

- Maskinopvask 100° C
- Materiale: POM
Som er 3 gange stærkere end andre konventionelle PP materialer, som de fleste skruelåg er lavet af.

rikacare.dk



RIKA PLAST AS, Saunte Bygade 12, 3100 Hornbæk, Denmark
Phone + 45 4975 0130 fax + 45 4975 0201, rika@rika.dk, rikacare.dk